


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-297 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

-

1

+

 €33,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€33,00

Stk. 11+

€26,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
59.5

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 11.43 x 11.43
Größe (mm): 12.70 x 12.70
Dicke (mm): 0.10 ±0.01
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Dichte (g/cm³): 2.46
Brechungsindex n_d: 1.504
Knoop-Härte (kg/mm²): 500
Poisson-Zahl: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3200
Elastizitätsmodul (GPa): 73.3
Länge (mm): 12.70
Breite (mm): 12.70

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform