

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt **#40-043**

Lagernd

-

1

+

€70,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€70,50

Stk. 6+

€56,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat:
Float Glass

Oberflächenqualität:
80-50

Größe (mm): 127.0 x 178.0 ±0.76
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): >90
Dicke (mm): 6.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Länge (mm): 178.00
Breite (mm): 127.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform