

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-280

3-4 TAGE



1



€227,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€227,00

Stk. 11+

€193,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
12.7

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:
45/55 @ 3000 - 5000nm

Aufbau: Pellicle
Durchmesser (mm): 19.05
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 3.18
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 45/55
Substrat:  Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen