


TECHSPEC® 1λ-Quarzglasfenster, 12,7 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #15-307 3-4 Tage

- 1 + €61,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€61,00
Stk. 6+
€48,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 11.43
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.20
Dicke (mm): 2.00 ±0.38
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Knoop-Härte (kg/mm²): 522
Parallelität (Bogenminuten): <5
Poisson-Zahl: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen