

TECHSPEC® Dünnes IR-Ultrakurzpulsfenster, unbeschichtet, 12,7 mm Durchm.



Produkt #11-752 3-4TAGE

1 €102,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€102,50
Stk. 6+
€92,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Substrat:
[Fused Silica](#) IR Grade

Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Typ: Ultrafast Window
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/6
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Parallelität (Bogensekunden): ≤30
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3500
Güte Quarzglas: 7979 0G
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen