

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #19-711

3-4TAGE

-

1

+

€1.395,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.395,00

Stk. 6+

€1.116,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Oberflächenqualität:

60-40
Typ: Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85
Länge Hypotenuse (mm): 12.70
Länge Katheten (mm): 12.70
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: ZC-EP-12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen