

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #49-671 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

 €6.920,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€6.920,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
2.00

Freie Apertur CA (mm):
127.0

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Durchmesser (mm):
166.70

Genauigkeit Ausgangswellenfront:
1.2λ

Substrat: 

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(7) ¼-20, (6) M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)