

Retroreflektor, 127 mm freie Apertur, 5 Bogensek., Gold



Produkt #49-680 3-4 TAGE

- 1 + **€4.030,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€4.030,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde): 5.00
Freie Apertur CA (mm): 127.0
Beschichtung: Protected Gold (700-2000nm)
Durchmesser (mm): 166.70
Genauigkeit Ausgangswellenfront: 3.0λ

Substrat: 

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(7) 1/4-20, (6) M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
700 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)