

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #69-243

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€15,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€15,00

Stk. 6+

€12,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.76

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität: 80-50
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): >90
Dicke (mm): 1.60 nominal
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform