

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

UV, unbeschichtet



Produkt #35-020 3-4 TAGE

- 1 + €62,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€62,00

Stk. 6+
€49,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende: 0.984251968503937
Numerische Apertur NA: 0.51
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.15
Mittendicke CT (mm): 6.60
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 1.33
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 6.46
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen