

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



12mm Focal Length



Produkt #63-778 3-4 Tage



1



€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.94

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
66.6mm - 30.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 92.7mm - 41.7°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 36
Gewicht (g): 103
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 49.7mm - 23.2°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0264
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 92.7mm - 41.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 75.2mm - 34.4°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 60.2mm - 27.9°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.097
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.6
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 37.1mm - 17.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 26.29
Hauptebene Bildseite (mm): 2.90
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 92.7mm - 41.8° Vertical: 68.8mm - 31.6° Diagonal: 117.5mm - 51.5°
Maximale Verzeichnung (%): -3.25
Position Austrittspupille (mm): -30.04
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 2000
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

