

12 mm Durchm. x 18 mm BW, Kunststoffasphäre mit kleinem Durchmesser



Produkt #15-276 3-4 TAGE

- 1 + **€36,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€36,00
Stk. 11+
€30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
18.01

Numerische Apertur NA: 0.33
Hintere Brennweite BFL (mm): 14.19
Substrat: ☐ Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%): ±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 550
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 12.00
Randdicke ET (mm): 2.84
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.20
Blende: 1.50
Typ: Aspheric Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen