

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▾

SUBMIT



Produkt **#47-905** ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€42,00

Stk. 10+

€37,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -12.00
Substrat: ☐ N-SF11
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -13.23
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.20
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 4.12
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -9.42
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform