

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses



Produkt **#48-697-INK**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1

+

€54,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€54,50

Stk. 10+

€49,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -15.00
Substrat: ☐ N-SF11
Blende: 1.25
Numerische Apertur NA: 0.40
Beschichtung: VS-NIR (400-1000nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -16.68
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Randdicke ET (mm): 4.47
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -11.77
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen