

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 12 mm, f/16



12mm Focal Length



Produkt #15-637 3-4TAGE

- 1 +

€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30.2°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
41.0°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 (Female)
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.6
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.003
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (7)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 33.8°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 27.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.1X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/16
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.6208
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 23.93
Hauptebene Bildseite (mm): 1.98
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 41.0° Vertical: 31.3° Diagonal: 50.5°
Maximale Verzeichnung (%): 2.11
Position Austrittspupille (mm): -11.3801
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen