

# Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm Brennweite



Fixed Focal Length Lenses

Produkt #56-527 3-4 TAGE

Vergleichsprodukte



1



€425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€425,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):  
139.00

Blende:  
Variable

Länge (mm):  
27.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
30°

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Filtergewinde:</b><br>M25.5 x0.50                    |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>30.5                   |
| <b>Gewicht (g):</b><br>46.00                            |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>2.8 |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                    |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                  |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>12.00                     |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                        |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>260 - ∞                  |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/1.8 - f/16                    |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 174:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |