

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #54-495

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€257,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€257,50

Stk. 6+

€219,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±1.5

Diffusionswinkel (°):
15 (FWHM)

Freie Apertur CA (mm):
45.7

Durchmesser (mm):

50.00 ±0.1
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform