

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#83-326** 3-4 TAGE

-

1

+

€157,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€157,00

Stk. 6+

€125,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 21.20
Länge Katheten (mm): 15.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Rabs <0.25% @ 532nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: 10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen