


Optotune zweiachsiger Spiegel zur schnellen Umlenkung mit positivem Feedback, 15 mm Durchm., Protected Gold

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt #14-575 3-4 TAGE

- 1 + **€2.544,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.544,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Modellnummer:
MR-15-30-G-25x25D

Durchmesser (mm):

15.00
Gehäusedurchmesser (mm): 45
Beschichtung: Protected Gold
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >97% @ 800 - 20,000nm
Oberflächenqualität: 60-40
Mechanische Verkippung (°): ±25
Wiederholgenauigkeit (µrad): 30 - 100 RMS
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Betriebstemperatur (°C): 0 to +40
Betriebssystem: Windows® 10
Spannungsversorgung: 15 - 28 VDC
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #14-576 Europe: #14-576 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #14-576
Hinweis: Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.
Scanwinkel (°): ±25 (Mechanical) ±50 (Optical)
Sprungantwort 0,1° (ms): 2
Sprungantwort 20° (ms): 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen