


TECHSPEC® 15mm Doveprisma, aluminiumbeschichtet



Produkt #45-815 3-4TAGE

1 €128,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€128,00
Stk. 6+
€115,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Höhe (mm):
15.0

Länge (mm): 62.50
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Dove Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.13 Legs, ±0.25 Length
Winkeltoleranz (Bogenminuten): 2
Fase: Protective bevel as needed
Bildorientierung: Right-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 (Entrance and Exit Faces)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen