

# Hydrophobes Fenster, 15 mm Durchmesser, innen

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #36-071 3-4TAGE

- 1 + **€79,00**

+ WARENKORB

|          |
|----------|
| Stk. 1-5 |
| €79,00   |

|         |
|---------|
| Stk. 6+ |
| €71,00  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl ( $v_d$ ):  
65.41

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>13.50                                      |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>15.00 +0.00/-0.25                               |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.10 ±0.1                                             |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hydrophobic (425-675nm)                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 425 - 675nm  |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>3.25 |
| <b>Kontaktwinkel (°):</b><br>Water: 90 - 105<br>Oil: 30 - 40                |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.23                                              |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                               |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.472                               |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>480                                         |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.2                                                 |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">BOROFLOAT®</a>                              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                        |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                               |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>64                                       |
| <b>Hinweis:</b><br>Indoor                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |