

Richardson Gratings™ holographisches, reflektierendes Beugungsgitter, 1800 Rillen, 25 x 25 mm, 190-900 nm

Mehr Produkte von [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings



Produkt #15-749 3-4 Tage

- 1 +

€165,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€165,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1800

Wellenlängenbereich (nm):

190 - 900
Blaze-Wellenlänge (nm): 250
Größe (mm): 25.0 x 25.0 ±0.1
Freie Apertur (%): >90
Beschichtung: Aluminium
Aufbau: Holographic Grating
Länge (mm): 25.00
Substrat:  Float Glass
Dicke (mm): 6.00 ±0.5
Typ: Reflective Diffraction Grating
Breite (mm): 25.00
Reflektierte Wellenfront, RMS: $\lambda/4$
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm): ±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.15
Toleranz Rillenabstand (%): <0.05
Polarisation: S, P and Average
Master-Referenz: 300H
Spektrale Ordnung (m): 1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen