

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 18 mm D. x 22,5 mm BW, unbeschichtet



Produkt #49-880 Lagernd
Andere Beschichtungen

- 1 + €30,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€30,00
Stk. 10+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

22.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.26
Beschichtung: Uncoated
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.53
Radius R₁ (mm): 17.66
Freie Apertur CA (mm): 17
Blende: 1.25
Numerische Apertur NA: 0.40
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen