

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #35-216 Lagernd

1 €1.315,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.315,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Ausgangsleistung (mW):
18

Polarisation:
≥500:1

Wellenlänge (nm):
632.80

Gewicht (g):
930.00

IEC-Klasse:
3B

Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #35-223 Europe: #35-223 Japan: Not Available Korea: Not Available China: Not Available
Statische Ausrichtung: Centered to Outer Cylinder: ≤0.5mm Parallel to Outer Cylinder: ≤1
Pointing Stability (mrad/°C): ≤0.05
Rauschen RMS: 30Hz—10MHz ≤1%
Strahldurchmesser (mm): 1.00
Lasertyp: HeNe
Strahldivergenz (mrad): ≤1.0
CDRH-Laserklasse: IIIb
Länge (mm): 637.00
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz): 257.00
Durchmesser Laserkopf (mm): 45
Länge Laserkopf (mm): 637

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen