

1/8" x 36" zweiarmiger Lichtleiter



Produkt #54-199 3-4 TAGE

- 1 +

€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€205,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
19.05

Faserdurchmesser (Inch):
0.125/0.089 (Ø1/Ø2)

Länge (Zoll):
36.00

Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Toleranz Länge (Inch): ± 0.5
Packungsdichte (%): 82.00
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Transmissionsverluste: 6% per foot at 600nm
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-943 MX: #66-904
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
