


✕

SUBMIT



3-4 TAGE

1

€123,00

+ WARENKORB

€123,00

€108,90

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW): 1
Wellenlänge (nm): 780.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3 x 1 Typical
Strahldivergenz (mrad): Major Axis: 0.4 Mnor Axis: 0.2
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Infrared
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform