

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

Produkt #17-075 3-4 TAGE



1



€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€215,00

Stk. 5+

€185,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optiktyp:
AR Coated Flat Window

Spektralantwort (nm):
900 - 1700

Typ:
InGaAs Photodiode

Empfindlichkeit bei 1310 nm (AW): 0.8 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (AW): 0.9 minimum / 0.95 typical
Ableitwiderstand @ V=-10mV (MΩ): 30
Kapazität @ V_R=0V (pF): 80 typical / 200 maximum
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 2.45 x 10 ⁻¹⁴
Durchmesser aktive Fläche (mm): 1.0
Max. Durchlassstrom (mA): 10
Max. Sperrstrom (mA): 1
Max. Sperrspannung (V): 5
Gehäuse: TO-18

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen