

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



45° Rod Mirrors

Produkt #47-628 3-4 TAGE



1



€142,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€142,00

Stk. 6+

€127,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
2.00

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)

Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10

Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Art der Beschichtung: Metal
Durchmesser (mm): 1.00 +0.00/-0.05
Toleranz Länge (mm): ±0.1
Strahlablenkung (°): 90.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Rod Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hinweis: Coating on Elliptical Surface
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen