

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



2" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-380)

Produkt #53-380

3-4 TAGE



1



€880,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€880,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Numerische Apertur NA:
0.55 nominal

Faserdurchmesser (µm):
50 (0.002" nominal)

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Packungsdichte (%):
83% nominal

Transmissionsverluste: 10% per ft. at 660nm
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen