


200 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen

Produkt #59-552 - 1 + **€373,00**[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-4

€373,00

Stk. 5+

€354,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#) Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome**Toleranz Größe (Zoll):**
±0.100**Frequenz (lp/mm):**
200.00

Substrat:
Opal Glass

Länge (mm):
25.40

Optische Dichte OD:
>3.0

Mustergöße (mm):
12.7 x 25.4

Oberflächenqualität:
40-20

Dicke (mm):
1.52 ±0.100

Breite (mm):
76.20

Hinweis:
Pattern Location is Centered

NIST-Zertifikat:
No

Line Width Tolerance (µm):
±0.0007

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)
