

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #27-515 Lagernd



1



€301,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€301,00

Stk. 11+

€263,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
200.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
800.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
788.00

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 17.30
Randdicke ET (mm): 5.03
Radius R₁ (mm): 413.50
Freie Apertur CA (mm): 195
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen