

Pellicle-Strahlteiler, 203,2 mm freie Apertur, 50R/50T



Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-311 3-4 TAGE

1 €1.982,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.982,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
203.2

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:
50/50 @ 632.8nm

Aufbau:
Pellicle

Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 222.25
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 9.53
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellide Beamsplitter
Gewinde: 6-32
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen