

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Produkt #48-883 AUSVERKAUF Lagernd

1 €99,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€99,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 980nm

Aufbau:

Cube
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Größe (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Auslöschungsverhältnis: 1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >90
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >99,5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Linear Polarizer
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen