

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #90-208 3-4 TAGE

- 1 + €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€50,00

Stk. 11+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
20.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00 ±0.2

Numerische Apertur NA:
0.40

Hintere Brennweite BFL (mm):

17.28
Substrat: Arton Plastic
Beschichtung: Uncoated
Freie Apertur CA (mm): 16.00
Randdicke ET (mm): 4.8
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Auflagemaß (mm): 17.28
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: <a>Konform
Konformitätszertifikat: <a>Anzeigen