

TECHSPEC® 20mm D. x 60mm eff. Brennwl., unbeschichtet, plankonvexe Linse



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #49-963 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€130,00

Stk. 6+

€104,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 60.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 57.60
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.62
Radius R₁ (mm): 27.51
Freie Apertur CA (mm): 19
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen