

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 20mm, MgF₂ beschichtet, Pentaprisma



Produkt #31-051 3-4TAGE

- 1 + €105,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€105,00

Stk. 6+

€84,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
MgF₂ & Aluminized

Substrat: □
[N-BK7](#)

Länge (mm):
20.00

Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Penta Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm): 20.00
Bildorientierung: Right-Handed
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen