

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #32-742 ☐ Lagernd

-

1

+

 €72,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€72,50

Stk. 6+

€58,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Rückseite:
Ground

Oberflächenqualität: 60-40
Größe (mm): 21.0 x 30.0
Toleranz Größe (mm): +0/-0.5
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 5.00 +0.5/-0
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Länge (mm): 30.00
Breite (mm): 21.00
Zerstörschwelle, Referenz:  0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform