

220mm D. x 100mm FL, Aluminium beschichtet, parabolischer Reflektor



Produkt #68-793 3-4TAGE

- 1 + **€835,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€835,00
Stk. 11+
€734,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:
BOROFLOAT®

Durchmesser (mm):
220.00 +0.0/-0.5

Brennweite BW (mm):
100.00

Blende (f/#):

0.455
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung: Metal
Lochdurchmesser (mm): No Center Hole
Höhe (mm): 33.0
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen