

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Produkt #13-037 3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€93,00

+ WARENKORB
Stk. 1-9
€93,00
Stk. 10+
€83,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
Durchmesser (mm): 25.40 ±0.38	
Freie Apertur CA (mm): 22.0	
cut-off Position λ _c (nm): 780±9	

Grenzwellenlänge (nm): 780.00
Dichte (g/cm³): 2.94
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG780
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 900.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 900.00
Spektrale Transmission t_p (%): 97.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 610.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 552.00
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Substratdicke (mm): 3.00 ±0.2
Gewindeart: C-Mount
Gesamtlänge (mm): 20.3
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Verwendeter Filter: #32-757
Verwendete Fassung: #56-353

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen