

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #54-212 □ Lagernd

⊖ 1 ⊕ €422,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€422,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
101.6

Faserdurchmesser (Inch):
0.265

Länge (Zoll):
23.00

Numerische Apertur NA:
0.55

Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Typ: Dual Branch
Toleranz Länge (Inch): ±0.5
Packungsdichte (%): 82.00
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Transmissionsverluste: 6% per foot at 600nm
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-947
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen