

DC950HK Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V, UK-Stecker

Mehr Produkte von [Dolan-Jenner](#)



230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

Produkt **#62-006** Lagernd

1 **€1.054,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.054,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Höhe (Zoll):
4.5

Länge (Zoll):
9.5

Betriebstemperatur (°C): +5 to +40
Typ: 150 WEKE Quartz Halogen
Spannung (V): 230
Gewicht (lbs): 11.5
Breite (Zoll): 7.25
Intensitätssteuerung: 0.5VDC or 8 bit digital optional
Lichtausgang (Lumen): 1800.00
Aufbau: Aluminum
Stromversorgung: ± 0.5% or better regulation
Feuchtigkeit bei Einsatz: 0% to 80% non-condensing
Lebensdauer Lampe (Stunden): 200 - 10,000
Transmissionsabweichung (%): 0.4% or better
Beleuchtungsart: Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Hersteller: Dolan-Jenner
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen