

UV-Bandpassfilter, 232 nm, 10 nm FWHM, 50 mm Durchm.



UV Bandpass Filters

Produkt #14-917 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€271,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€271,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
4.0

Freie Apertur CA (mm):
45

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

232.00 +3.0/-0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Min. Transmission (%): 15
Beschichtung: First Surface
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.50 ±0.25
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 200 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen