

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Reflective Holographic Gratings

Produkt #48-468 3-4 TAGE



1



€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€225,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
2400

Wellenlängenbereich (nm):
250 - 400

Größe (mm):
30.0 x 30.0 ±0.5

Beschichtung:
Bare Aluminum

Aufbau: Holographic Grating
Länge (mm): 30.00
Substrat: ☐ Float Glass
Dicke (mm): 9.50 ±0.5
Typ: Reflective Diffraction Grating
Wellenlänge: UV
Breite (mm): 30.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%): 58
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%): >43

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen