

Bandpassinterferenzfilter, 248 nm ZWL, 10 nm FWHM, 50 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #67-873 3-4TAGE

Weitere Bandbreiten



1



€546,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€546,00

Stk. 10+

€491,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ≥4.0                                                      |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>45.0                     |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>239.00 +3.0/-0.0   |
| <b>Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>+3.0/-0.0 |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>10.00 ±2             |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±2                |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>>12                      |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-50 to +50             |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                      |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                            |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>KrF Laser Line            |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 10000              |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring          |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>3.5                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |