

# Reflektierender Neutraldichtefilter mit OD 2,5; 25,4 mm Durchm.



Produkt #27-932 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€14,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
25.40 ±0.3

Optische Dichte OD:  
2.5

Substrat: ☐  
Borosilicate

Beschichtung:  
Metallic Based ND

Dicke (mm):  
1.00

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.25        |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.3             |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter       |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>±3   |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.3         |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>>90            |
| <b>Toleranz optische Dichte (%):</b><br>±10 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |