

PCX-Kondensorlinse, 250 mm Durchm. x 500 mm BW



Produkt #67-200 3-4TAGE

- 1 + **€449,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€449,00
Stk. 11+
€396,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
250.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
500.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
476.6

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 35.50
Randdicke ET (mm): 3.25
Radius R₁ (mm): 258.40
Freie Apertur CA (mm): 245
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen