


Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 25/25,4 mm



#17-521: 25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount



Produkt #17-521 KONTAKT

- 1 + **€76,50**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€76,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

25.0 - 25.4
Anzahl an Verstellerschrauben: 2
Freie Apertur CA (mm): 23
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±3.5
Feiner Kippwinkel (°): ±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Inhalt des Sets: #15-866 , #15-850
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Höhe optische Achse (mm): 127.00
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform