

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #32-248 3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€153,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€153,00

Stk. 6+

€122,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
80-50

Größe (mm): 254.0 x313.0 ±0.76
Beschichtungsspezifikation: Ravg >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): >90
Dicke (mm): 6.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Länge (mm): 313.00
Breite (mm): 254.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform