

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



AMTIR-1 Windows

Produkt #16-796

3-4TAGE



1



€525,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€525,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
21.59

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Dicke (mm): 1.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 12.6
Dichte (g/cm³): 4.43
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.519 @ 3µm 2.503 @ 8µm 2.490 @ 12µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 170
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.215
Substrat: AMTIR-1 (Ge ₃₃ As ₁₂ Se ₅₅)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa): 21.2
Modellnummer: AM-WV-25-1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen