

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Thallium Bromiodide (KRS-5) Windows

Produkt #16-802 3-4 TAGE

-

1

+

€755,00

+ WARENKORB
Stk. 1+
€755,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
Fase: Protective as needed	
Freie Apertur (%): 85	
Freie Apertur CA (mm): 21.59	

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 2.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.0
Dichte (g/cm³): 7.37
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.45 @ 1µm 2.38 @ 4µm 2.37 @ 10µm 2.21 @ 40µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 40.2
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.37
Substrat: Thallium Bromiodide (KRS-5)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 40000
Elastizitätsmodul (GPa): 31
Modellnummer: K5-W-25-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen